제품 정보

# DURATECH HEAT

## BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

### 성능

| | |
|---|---|
| 롤 성능 | ●●●○○ |
| 움직임 소음 | ●●○○○ |
| 내마모성 | ●●●●● |
| 부식방지 | ●●●●● |

### 핵심 속성

| | |
|---|---|
| 제품명 | Duratech heat |
| 하우징 유형 | 휠 |
| 표준 | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 125 kg |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 예 |
| 정지 중 하중용량 | 250 kg |
| 온도 범위(최소) | -40 °C |
| 온도 범위(최대) | 280 °C |
| 전체 체중 | 0.3 kg |

### 휠

| | |
|---|---|
| 차체 재질 | 플라스틱 열경화성, 내열성 |
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 건식 베어링 부시 |
| 휠 색상 | 블랙 |
| 직경 | 100 mm |
| 트레드 폭 | 35 mm |
| 차축 홀 직경 | 8 mm |
| 허브 길이 | 45.5 mm |
| 차체 너비 | 35 mm |
| 트레드의 경도(D) | 90 Shore D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH HEAT

## BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227

주문 번호 00035370

**제품 도면**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH