

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Numero d'ordine 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide, super pesante
Materiale del battistrada	Doppia flangia con piste
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	26 mm
Asse diametro del foro	15 mm
Lunghezza mozzo	32 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech plus
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	240 kg
Portata a 6 km/h	200 kg
Portata statica	480 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Numero d'ordine 00860912

DISEGNI TECNICI

