

## ZETA

4687ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337617

Objednáací číslo 00838072



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ● ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Zeta                           |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Standardní                  | EN12532 – Převážní vybavení    |
| Nosnost 4 km/h              | 800 kg                         |
| Nosnost 6 km/h              | 640 kg                         |
| Statický Nosnost            | 1600 kg                        |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                          |
| Celková výška               | 290 mm                         |
| Celková šířka               | 96 mm                          |
| Celková hmotnost            | 4,718 kg                       |

## KOLO

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Materiál těla      | Hliník                    |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý        |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko  |
| Šroub              | Šroub s maticí            |
| Barva Kolo         | Dopravní šedá A (RAL7042) |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra               |
| Průměr             | 250 mm                    |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                     |
| Šířka těla         | 50 mm                     |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 krůček A               |

## UCHYCENÍ

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Materiál             | Ocelový plech, velmi těžký                 |
| Tvar Vidlice         | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko       | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva                | Pasivováno modrou                          |
| Offset               | 55 mm                                      |
| Radius otočení       | 180 mm                                     |
| Otočné rušení        | 360 mm                                     |
| Průměr otočné kamery | 96 mm                                      |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 137 mm               |
| Šířka desky                    | 105 mm               |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                |

# ZETA

4687ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337617  
Objednáací číslo 00838072



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

