

ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Plaatstaal, zwaar
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Grijs / niet-markering
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	68 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	540 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	450 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	900 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	1,12 kg

ELASTECH


SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200

Bestelnummer 00830558
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

SFP 160x50-Ø40 HL60 plus

EAN 4031582322700

Bestelnummer 00520558



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.