

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Número de encomenda 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ○○○○○

Ruído de movimento ○○○○○

Desgaste ○○○○○

Resistência à corrosão ○○○○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Footmaster

Tipo Rodízio giratório

Capacidade de carga a 3 km/h 440 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -10 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 90 °C

Altura total 175 mm

Largura geral 128 mm

Peso geral 10,68 kg

RODA

Rolamento Cubo não maquinado

Diâmetro 125 mm

Largura do Piso 35 mm

Largura do corpo 35 mm

SUPOORTE

Offset 33 mm

Raio giratório 100 mm

Interferência giratória 200 mm

Diâmetro do dome 130 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa 145 mm

Largura da placa 145 mm

Comprimento do furo da placa (Máximo) 120 mm

Largura do furo da placa (Máximo) 120 mm

Diâmetro do furo da placa 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Número de encomenda 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

