

# LINEA LIGHT

5920UAO065L51-10 RAL 7001

EAN 4031582431926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Linea light
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	70 kg
Capacidad de carga estática	140 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	68 mm
Ancho total	46 mm
Peso total	0,103 kg

## ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	65 mm
Ancho de Banda de rodadura	13,9 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

## SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Color	Gris plateado (RAL7001)
Desplazamiento	23 mm
Radio de giro	56 mm
Interferencia de giro	112 mm
Diámetro del domo	23 mm

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	10 mm



Club Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



IF Premio  
Diseño

# LINEA LIGHT

5920UAO065L51-10 RAL 7001

EAN 4031582431926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS



Club Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



IF Premio  
Diseño