



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Zeta
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	800 kg
Portata a 6 km/h	640 kg
Portata statica	1600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-30 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	200 mm
Larghezza complessiva	96 mm
Peso complessivo	3,27 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, molto pesante
Forma della forcella	Largo, Rinforzato
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Colore	Passivato blu
Disassamento	55 mm
Raggio di piroettamento	161 mm
Ingombro di piroettamento	322 mm
Diametro cuffia superiore	96 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	137 mm
Larghezza della piastra	105 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

ZETA

4687TOP160P63

EAN 4031582308181

Numero d'ordine 00804215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

