

PURETECH

FVP 200x75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	75 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	90 mm
Ширина тіла	75 mm
Твердість Протектор (A)	67 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ●
Атритация	● ● ● ○ ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Обвантажопідйомність 4 км/год	600 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	500 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	5,91 kg

PURETECH


FVP 200x75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Номер замовлення 00801897
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

PURETECH

FVP 200x75-Ø20 H190

EAN 4031582319514

Номер замовлення 0801897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.