

## ELASTECH

IFP 200x50-Ø20

EAN 4031582319835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ● ●


Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Elastech                   |
| Ház típusa                        | Kerék                      |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 450 kg                     |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 360 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                        |
| Statikus teherbírás               | 900 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C                      |
| Összsúly                          | 1,9 kg                     |

## KERÉK

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Tread hardness               | puha                                         |
| Felépítmény anyaga           | Alumínium                                    |
| Futófelület anyaga           | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó                      |
| Kerék színe                  | Szürke / nem jelölt                          |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül                   |
| Átmérő                       | 200 mm                                       |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                                        |
| Tengely furat átmérője       | 20 mm                                        |
| Kerékagy hossza              | 60 mm                                        |
| Test szélessége              | 50 mm                                        |
| A futófelület keménysége (A) | 68 Shore A                                   |




# ELASTECH

IFP 200x50-Ø20

EAN 4031582319835

Rendelési szám 09503063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.