

## KAPPA LOAD

9651TOP200P63 CL67

EAN 4031582314670

Номер на поръчката 00806603



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ○ ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Име на продукта                       | Kappa load                                     |
| Тип корпус                            | Завъртане на Колело с<br>Заклучване по пососка |
| Стандартен                            | EN12533 – Тежкотоварни<br>колела               |
| Товароносимост при 4 км/ч             | 1200 kg                                        |
| Товароносимост при 6 км/ч             | 1000 kg                                        |
| Статичен Товароносимост               | 2000 kg                                        |
| Температурен диапазон<br>(минимален)  | -30 °C                                         |
| Температурен диапазон<br>(максимален) | 80 °C                                          |
| Обща височина                         | 245 mm                                         |
| Обща ширина                           | 110 mm                                         |
| Общо тегло                            | 5,341 kg                                       |

## КОЛЕЛО

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид, тежък                      |
| Материал на реазбата  | Идентично с тяло на Колело           |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер                |
| Ос                    | Завинтен с гайка                     |
| Цвят на Колело        | Естествено бяло                      |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за<br>резба |
| Диаметър              | 200 mm                               |
| Ширина на Резба       | 50 mm                                |
| Ширина на тялото      | 50 mm                                |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D                         |

## ВИЛКА

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Материал                    | Чугун или ковано желязо,<br>тежко                  |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                    |
| Въртящ се лагер             | Ролков лагер за дълбоки вълни<br>със сферична тяга |
| Цвят                        | Синьо покритие                                     |
| Изместване                  | 59 mm                                              |
| Радиус на завъртане         | 160 mm                                             |
| Интерференция при завъртане | 320 mm                                             |
| Диаметър на купол           | 111 mm                                             |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                               | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                           | 135 mm            |
| Ширина на плаката                            | 110 mm            |
| Дължина на отвора на плаката<br>(минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката<br>(максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката<br>(минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката<br>(максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката                | 11 mm             |

# KAPPA LOAD

9651TOP200P63 CL67

EAN 4031582314670

Номер на поръчката 00806603



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

