

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea low height
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	90 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	180 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	78 mm
Totale breedte	58 mm
Totaal gewicht	0,21 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	23 mm
Zwenk radius	60,5 mm
Uitzwenking	121 mm
Diameter koepel	30 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur loopvlak	Leigrijs (RAL7015)
Kleur Wiel	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	15 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	10 mm

Duitse
OntwerpersClubInterzum
AwardIF Design
Award

LINEA LOW HEIGHT


5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004

Bestelnummer 00770589
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Duitse
OntwerpersClub



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award