

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                         | Linea low height                |
| CO <sub>2</sub> -uitstoot (scope 3) | 0.71                            |
| Type                                | Zwenkwiel                       |
| Standaard                           | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u            | 90 kg                           |
| Elektrisch geleidend                | Nee                             |
| Roestvrij                           | Nee                             |
| Statisch Draagvermogen              | 180 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal)        | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal)        | 60 °C                           |
| Totale hoogte                       | 78 mm                           |
| Totale breedte                      | 58 mm                           |
| Totaal gewicht                      | 0,21 kg                         |

## VORK

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide             |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel      |
| Zwenklager                 | Precisiekogellagers   |
| Kleur                      | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Offset                     | 23 mm                 |
| Zwenk radius               | 60,5 mm               |
| Uitzwenking                | 121 mm                |
| Diameter koepel            | 30 mm                 |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager                         | Precisiekogellagers    |
| Kleur loopvlak                | Leigrijs (RAL7015)     |
| Kleur Wiel                    | Leigrijs (RAL7015)     |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes        |
| Diameter                      | 75 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 15 mm                  |
| Asgatdiameter                 | 0 mm                   |
| Naaflengte                    | 0 mm                   |
| Breedte wielkern              | 15 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A             |

## BEVESTIGING

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type bevestiging          | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 10 mm   |

Duitse  
OntwerpersClubInterzum  
Awardproduct  
design  
awardIF Design  
Award

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004

Bestelnummer 00770589

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Duitse  
OntwerpersClub



Interzum  
Award



IF Design  
Award