

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Шум от движение             | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Привличане                  | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Име на продукта                    | Footmaster       |
| Тип                                | Въртящ се Колело |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 310 kg           |
| Електропроводим                    | Не               |
| Неръждаемост                       | Не               |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C           |
| Температурен диапазон (максимален) | 90 °C            |
| Обща височина                      | 150 mm           |
| Обща ширина                        | 118 mm           |
| Общо тегло                         | 6.66 kg          |

## ВИЛКА

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Изместване                  | 30 mm  |
| Радиус на завъртане         | 84 mm  |
| Интерференция при завъртане | 168 mm |
| Диаметър на купол           | 104 mm |

## КОЛЕЛО

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Лагер            | Необорудван център |
| Диаметър         | 100 mm             |
| Ширина на Резба  | 30 mm              |
| Ширина на тялото | 30 mm              |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Дължина на плаката                        | 112 mm |
| Ширина на плаката                         | 112 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 92 mm  |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 92 mm  |
| Диаметър на отвора на плаката             | 9 mm   |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Номер на поръчката 00800103

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

