

ALPHA STAINLESS

8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023

EAN 4031582346695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ○ ○ ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	80 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā kravnesība	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-30 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	250 °C
Kopējais augstums	128 mm
Kopējais platums	75 mm
Kopējais svars	1,03 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Ofsets	41 mm
Pagrieziena rādiuss	91 mm
Grozāms savienojums	182 mm
Kupola diametrs	75 mm

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpasa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Mitrināšana, karstumizturīgs
Gūtnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Metālisks
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	35 mm
Korpasa platums	35 mm
Protektora cietība (A)	75 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	105 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023

EAN 4031582346695

Pasūtījuma numurs 00035293

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

