

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694

Numero d'ordine 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, antitraccia
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	36,5 mm
Durezza del Battistrada (A)	75 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	80 kg
Portata statica	160 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,43 kg

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694

Numero d'ordine 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

