

ALPHA

3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804

Номер на поръчката 00007006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип корпус	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	100 kg
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	161 mm
Обща ширина	115 mm
Общо тегло	1,305 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Ролков лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	37 mm
Ширина на тялото	37 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг А

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Цвят	Синьо покритие

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	115 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ALPHA

3478PVR125P63 CL60 OH161


EAN 4031582306804

Номер на поръчката 00007006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ



8478UAD125 P63

