ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ALPHA

3477UFR100P62 tyre-5015

EAN 4031582305890



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●○
Шум от движение	●●●●○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	160 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	128 mm
Обща ширина	75 mm
Общо тегло	0.99 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	41 mm
Радиус на завъртане	123 mm
Интерференция при завъртане	246 mm
Диаметър на купол	75 mm

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Ролков лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	34 mm
Ширина на тялото	34 mm
Твърдост на Резба (A)	63 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	105 mm
Ширина на плаката	80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	60 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA


3477UFR100P62 tyre-5015


EAN 4031582305890

Номер на поръчката 00001426


Чертежи на продукта


3477U00100P62-neu





Platte 3470-080P62-105x80





© Copyright 2026 TENTE International GmbH