

AGILA TWIN

2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI

EAN 4031582302875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila twin
Тип	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	103 mm
Обща ширина	71 mm
Общо тегло	0.58 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Жълт пасивиран
Изместване	28 mm
Радиус на завъртане	65.5 mm
Интерференция при завъртане	131 mm
Диаметър на купол	65 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер
Цвят на Колело	Сива шистичка (RAL7015)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	25 mm
Ширина на тялото	25 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плоча със спирачни елементи
Дължина на плаката	70 mm
Ширина на плаката	55 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	51 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	41 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	51 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	57 mm
Диаметър на отвора на плаката	5.5 mm

AGILA TWIN

2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI

EAN 4031582302875

Номер на поръчката 00028313
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

