

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN

EAN 4031582413151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Atriție	○ ○ ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Footmaster
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	250 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	250 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	90 °C
Înălțime totală	82,5 mm
Lățime totală	70 mm
Greutate totală	0,7 kg

FURCA

Culoare	Alb
Offset	38 mm
Raza de pivotare	63 mm
Interferență pivotantă	126 mm
Diametru cupolă	70 mm

ROATĂ

Lagăr	Rulment cu role, umezit
Roată	Negru
Diametru	50 mm
Benză de rulare	25 mm
Lățimea corpului	25 mm

RACORD

Diametrul găurii Șurub	12 mm
------------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN

EAN 4031582413151

Numărul de comandă 00062077

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

