

AGILA

2477PIP075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582372472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnēsība pie 3 km/h | 60 kg |
| Statiskā kravnēsība | 120 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
| Kopējais augstums | 103 mm |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 75 mm |
| Protektora platums | 25 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacikstes |
| Ofsets | 24 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 80 mm |
| Grozāms savienojums | 160 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--|
| Uzstādīšanas veids | Sintētiskais paplašinātājs, apaļš |
| Paplašinātāja stiprinājums (minimālais) | 19 mm |
| Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais) | 21,5 mm |
| Ieteikums | Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. |

AGILA

2477PIP075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582372472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

