INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# AGILA

## 2477DYK075R07-Ø24-27

EAN 4031582340877



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●○○ |
| Nodilums | ●●●○○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

### PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 55 kg |
| Elektrovadītspējīga | Jā |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 110 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
| Kopējais augstums | 103 mm |

### KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 24 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 80 mm |
| Grozāms savienojums | 160 mm |

### RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
| Protektora materiāls | Cietā gumija, melna, elektrovadoša |
| Gūltnis | Coni di sfere |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 75 mm |
| Protektora platums | 25 mm |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |

### UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Sintētiskais paplašinātājs, apaļš |
| Paplašinātāja stiprinājums (minimālais) | 24 mm |
| Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais) | 27 mm |
| Ieteikums | Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477DYK075R07-Ø24-27

EAN 4031582340877

**Produkta rasējumi**




