

SUPRATECH

PJO080X30-Ø12 HL44

EAN 4031582442496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Supratech
Tipus de carcassa	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	80 kg
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,126 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	44 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO080X30-Ø12 HL44

EAN 4031582442496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

