

SUPRATECH

PJO080X30-Ø12 HL44

EAN 4031582442496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Supratech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 3 km/h 80 kg

Tracidad de carga estàtica 160 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,126 kg

RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Coixinet llis

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 80 mm

Banda de rodadura ample 30 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 12 mm

Longitud del cub 44 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

SUPRATECH

PJO080X30-Ø12 HL44

EAN 4031582442496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

