PRODUKTINFORMATION

PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●○○○
Kørselsstøj	●●●●●
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	960 kg
Belastning ved 6 km/t	800 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	9,8 kg

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Jet black (svarende til RAL9005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	300 mm
Hjulbane bredde	85 mm
Aksel Huldiameter	30 mm
Navlængde	90 mm
Fælgbredde	85 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	67 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Bestillingsnummer 00801896

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Bestillingsnummer 00301896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH