



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Zeta                                  |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con blocco direzionale |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto   |
| Portata a 4 km/h                    | 350 kg                                |
| Portata a 6 km/h                    | 280 kg                                |
| Portata statica                     | 700 kg                                |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                                |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C                                 |
| Altezza totale                      | 200 mm                                |
| Peso complessivo                    | 3,389 kg                              |

### RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                       |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato           |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Asse                        | Vite con dado                    |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 160 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 50 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |

### SUPPORTO

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiale                 | Lamiera di acciaio, molto pesante               |
| Forma della forcella      | Largo, Rinforzato                               |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile |
| Disassamento              | 55 mm                                           |
| Ingombro di piroettamento | 230 mm                                          |

### FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 137 mm               |
| Larghezza della piastra          | 105 mm               |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

# ZETA

4681UAP160P63

EAN 4031582399899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

