

INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-28 9002 W

EAN 4031582341195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Integral twin
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12531 - Ліжка-ліжка
ОбВантажопідйомність 3 км/год	125 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год	125 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	375 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	129 mm
Загальна ширина	63 mm
Загальна вага	1,1 kg
Сертифікація	Протестовано та відстежується TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Сіро-білий (RAL9002)
Офсет (Зсув)	31 mm
Радіус повороту	85 mm
Поворотне з'єднання	170 mm
Діаметр ковпачка	61,5 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний електричний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо	Сіро-білий (RAL9002)
Захист різьби	3 різбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	15 mm
Ширина тіла	15 mm
Твердість Протектор (A)	91 Прибережний A
Твердість Протектор (D)	40 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Тверда Стрижень
Діаметр Болт	28 mm
Довжина Болт	45 mm
Положення різьби Болт	19 mm
Кількість монтажних отворів Болт	2
Підказка	Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-28 9002 W

EAN 4031582341195

Номер замовлення 00062548
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

