

OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810
 订单号 00801114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Omikron twin
外壳类型	万向脚轮
标准	类似 EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	5000 kg
6 公里/小时的载重	3600 kg
静态载重	7500 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	365 mm
总宽度	272 mm
总重量	54.457 kg

轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	250 mm
胎面宽度	80 mm
轮体宽度	80 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	透明涂层
偏移量	70 mm
旋转半径	210.5 mm
转向干涉	421 mm
圆顶直径	250.5 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	270 mm
上板宽	250 mm
上板孔长度 (最大)	210 mm
上板孔宽度 (最大)	230 mm
上板孔直径	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810
订单号 00801114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

9950...250P68

