

# OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810  
 订单号 00801114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●○

## 核心属性

产品名称	Omikron twin
外壳类型	万向脚轮
标准	类似 EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	5000 kg
6 公里/小时的载重	3600 kg
静态载重	7500 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	365 mm
总宽度	272 mm
总重量	54.457 kg

## 轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	250 mm
胎面宽度	80 mm
轮体宽度	80 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

## 支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	透明涂层
偏移量	70 mm
旋转半径	210.5 mm
转向干涉	421 mm
	✓
圆顶直径	250.5 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	270 mm
上板宽	250 mm
上板孔长度 (最大)	210 mm
上板孔宽度 (最大)	230 mm
上板孔直径	17 mm

# OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810  
订单号 00801114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

9950...250P68

