

ALPHA STAINLESS

8478UFC100P62

Numéro de commande 00304429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●●

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Type	Roulette fixe
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Statique Capacité de charge	500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	155 mm
Largeur totale	85 mm
Poids global	0,825 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
	souple
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision, Inoxydable
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (A)	63 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, lourd
Forme Chape	Galbé
Couleur	Acier Inoxydable

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	100 mm
Largeur de plaque	85 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	60 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478UFC100P62

Numéro de commande 00304429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

