

INTEGRAL

2040UAX200R05-32 9002 W

EAN 4031582300154



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Integral
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Грузоподъемность при 3 км/ч	150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч	150 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	450 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	229 mm
Общая ширина	70 mm
Общий вес	1,62 kg
Сертификация	Протестировано и контролируется TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Закртыо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет	Серый белый (RAL9002)
Офсет (Смещение)	60 mm
Радиус поворота	160 mm
Поворотное соединение	320 mm
Диаметр купола	70 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Протектор	Сланцево-серый (RAL7015)
Цвет Колесо	Сланцево-серый (RAL7015)
Защита от проводов	Встроенный резьбовой кожух
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	35 mm
Ширина тела	35 mm
Твердость Протектор (D)	59 Береговая дорога D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт	32 mm
Длина Болт	45 mm
Положение резьбы Болт	7 mm
Количество монтажных отверстий Болт	2
Подсказка	Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.



Награда
за
Дизайн
iF



Награда
Red Dot
Дизайн
Award

INTEGRAL


2040UAX200R05-32 9002 W

EAN 4031582300154

Номер заказа 00030458
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Награда
за
Дизайн
iF



Награда
Red Dot
Дизайн
Award