

AGILA

2477PJP125R47-27-30

EAN 4031582326925



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip kućišta	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	163 mm
Ukupna težina	1,013 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljusk	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	41 mm
okretni radijus	131 mm
Otpor okretanju	262 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Sintetički proširivač, kvadrat
ekspandirajući nastavak (Minimalno)	27 mm
ekspandirajući nastavak (maksimalno)	30 mm
Savet	Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.

AGILA

2477PJP125R47-27-30

EAN 4031582326925



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

