



A kép eltérhet az eredeti terméktől

#### TELJESÍTMÉNY

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ●   |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ ○ |

#### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Zeta                       |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő           |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 350 kg                     |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 280 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                        |
| Statikus teherbírás               | 700 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C                      |
| Összsúly                          | 3,56 kg                    |
| Teljes szélesség                  | 96 mm                      |

#### VÁZ

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, nagyon nehéz                       |
| Villa alakja    | Széles, Megerősített                          |
| Forgócsapág     | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín            | Kék passzívált                                |
| Ellensúlyoz     | 55 mm                                         |
| Körbeforgás     | 322 mm                                        |
| Kupola átmérője | 96 mm                                         |

#### KERÉK

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Tread hardness               | puha                                         |
| Felépítmény anyaga           | Alumínium                                    |
| Futófelület anyaga           | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág                       |
| Tengely                      | Csavar anyával                               |
| Kerék színe                  | Szürke / nem jelölt                          |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül                   |
| Átmérő                       | 160 mm                                       |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                                        |
| Test szélessége              | 50 mm                                        |
| A futófelület keménysége (A) | 67 Shore A                                   |

#### SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 137 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 105 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

# ZETA

4687IFP160P63

EAN 4031582366037

Rendelési szám 00828639

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

