


## E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                              |                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Termék neve                                  | E-Drive flex                                                             |
| Ház típusa                                   | Meghajtó egység                                                          |
| Elektromosan vezető                          | Nem                                                                      |
| Rozsdamentes                                 | Nem                                                                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális)            | 5 °C                                                                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális)            | 40 °C                                                                    |
| Teljes szélesség                             | 190 mm                                                                   |
| Összsúly                                     | 6,52 kg                                                                  |
| Hossz                                        | Max. 315 mm (vészhelyzeti kioldás működtetve)                            |
| Kerékátmérő                                  | 125 mm, kopási határérték 115 mm                                         |
| Kerék futófelülete                           | Tömör gumi , nyomot nem hagyó, Shore A 63                                |
| Kerékszélesség                               | 35 mm                                                                    |
| Szélesség                                    | 190 mm                                                                   |
| Maximális nyomóerő                           | 25                                                                       |
| Maximális emelési erő / érintkezési nyomóerő | 400                                                                      |
| Magasság kiindulási helyzetben               | 140 mm                                                                   |
| Telepítési magasság                          | 170 mm                                                                   |
| Vészhelyzeti kioldás                         | Mechanikus                                                               |
| Védelem típusa                               | IPX4 (fröccsenő víz minden oldalról, minden dugó csatlakoztatva)         |
| Megengedett környezeti hőmérséklet           | Üzemi hőmérséklet 5 °C és 40 °C között, páratartalom 90%, nem kondenzáló |
| Súly                                         | 6 kg                                                                     |
| Maximális sebesség                           | 4 km/h                                                                   |
| Tengelytávolság                              | 30 mm                                                                    |
| Földelési egyenetlenség (minimális)          | -15 mm                                                                   |
| Földelési egyenetlenség (maximális)          | 15 mm                                                                    |
| Megengedett tárolási hőmérséklet (minimális) | -10 °C                                                                   |
| Megengedett tárolási hőmérséklet (maximális) | 45 °C                                                                    |

# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Rendelési szám 00061635

**VÁZ**

|              |                |
|--------------|----------------|
| A ház anyaga | Elektromos     |
| Villa alakja | Meghajtás      |
| Szín         | Kék passzívált |

**KERÉK**

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                                     |
| Futófelület anyaga           | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapággy                     | Peremes kerék                                |
| Kerék színe                  | Ezüstsürke (RAL7001)                         |
| Átmérő                       | 125 mm                                       |
| Futófelület szélessége       | 40 mm                                        |
| Test szélessége              | 40 mm                                        |
| A futófelület keménysége (A) | 63 Shore A                                   |

**SZERELVÉNY**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 100 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 95 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 60 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 100 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 9 mm                     |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Rendelési szám 00061635

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

