

## STYLEA

5920UOI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Název produktu              | Stylea                   |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko           |
| Standardní                  | EN12528 – Nábytková kola |
| Nosnost 3 km/h              | 50 kg                    |
| Statický Nosnost            | 100 kg                   |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                    |
| Celková výška               | 84 mm                    |
| Celková šířka               | 54 mm                    |
| Celková hmotnost            | 0,174 kg                 |

## KOLO

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Materiál těla      | Polyamid                      |
| Materiál běhounu   | Identické s tělem Kolo        |
| Ložisko            | Ložisko s distanční trubičkou |
| Šroub              | Ozubené                       |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                   |
| Průměr             | 75 mm                         |
| Šířka Běhoun       | 11 mm                         |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D                    |

## UCHYCENÍ

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Materiál       | Polyamid              |
| Tvar Vidlice   | Uchycení dvou Kolo    |
| Otočné ložisko | Přírubový čep, otočný |
| Radius otočení | 62 mm                 |
| Otočné rušení  | 124 mm                |

## MONTÁŽ

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Typ montáže                    | Čtvercová deska |
| Délka dlahy                    | 38 mm           |
| Šířka desky                    | 38 mm           |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 28 mm           |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 28 mm           |
| Průměr otvoru dlahy            | 4,4 mm          |