

## ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603

订单号 00062784



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |       |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗   | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●●● |

## 核心属性

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 产品名称       | Alpha stainless |
| 外壳类型       | 万向脚轮            |
| 标准         | EN12532 - 运输器械  |
| 4 公里/小时的载重 | 200 kg          |
| 导电         | ✓               |
| 不锈         | ✓               |
| 静态载重       | 400 kg          |
| 温度范围 (最低)  | -25 ° C         |
| 最高温度范围     | 80 ° C          |
| 总高         | 128 mm          |
| 总宽度        | 75 mm           |
| 总重量        | 0.725 kg        |

## 轮子

|          |                  |
|----------|------------------|
| 轮体材料     | 聚酰胺, 导电          |
| 胎面材料     | 聚氨酯, 注塑, 导电      |
| 轴承       | 精密滚珠轴承, 不锈钢      |
| 轴        | 用螺母拧紧            |
| 轮子颜色     | 银灰色 (类似 RAL7001) |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置          |
| 直径       | 100 mm           |
| 胎面宽度     | 36 mm            |
| 轮体宽度     | 36 mm            |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A           |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D           |

## 支架

|      |         |
|------|---------|
| 材料   | 不锈钢, 重型 |
| 支架形状 | 宽       |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道  |
| 颜色   | 不锈钢     |
| 偏移量  | 41 mm   |
| 旋转半径 | 91 mm   |
| 转向干涉 | 182 mm  |
| 圆顶直径 | 75 mm   |

## 固定件

|       |       |
|-------|-------|
| 固定件类型 | 螺栓孔   |
| 螺栓孔直径 | 13 mm |

# ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603  
订单号 00062784



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

