

# AGILA TWIN

2970PJO050P40

EAN 4031582302691  
Bestelnummer 00030308



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila twin                         |
| Behuizingstype               | Wielen                             |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 70 kg                              |
| Statisch draagvermogen       | 140 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 69 mm                              |
| Totale breedte               | 53 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,223 kg                           |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber        |
| Lagering                      | Glijlager                     |
| Wielkleur                     | Zilvergrijs (RAL7001)         |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 50 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 19 mm                         |
| Breedte wielkern              | 19 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A                    |

## BEHUIZING

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm       | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager      | Twee balraces           |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd      |
| Offset          | 25 mm                   |
| Zwenk radius    | 53 mm                   |
| Draaicirkel     | 106 mm                  |
| Diameter koepel | 53 mm                   |

## FITTING

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Type bevestiging            | Vierkante plaat |
| Lengte plaat                | 60 mm           |
| Breedte plaat               | 60 mm           |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 38 mm           |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 48 mm           |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 38 mm           |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 48 mm           |
| Diameter plaatgat           | 6,3 mm          |

# AGILA TWIN

2970PJO050P40

EAN 4031582302691  
Bestelnummer 00030308



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

