INFORMACJE O PRODUKCIE

# LINEA LOAD

## 5945UAP050L51-8 load 9011

EAN 4031582430011



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●●● |
| Hałas ruchowy | ●●●●○ |
| Odejście | ●●●●● |
| Odporność na korozję | ●●●●○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Linea load |
| Typ | Kółko obrotowe z Hamulec koła |
| Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h | 100 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 200 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C |
| Wysokość całkowita | 50 mm |
| Szerokość całkowita | 47,5 mm |
| Waga całkowita | 0,09 kg |

### OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Poliamid |
| Kształt Widelec | Obudowa na dwa Koło |
| Łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Promień działania koła | 51 mm |
| Zasięg działania koła | 102 mm |
| Średnica kopuły | 23 mm |

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Poliamid |
| Materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Osłony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 50 mm |
| Szerokość Bieżnia | 13 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A |

### MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Otwór nieprzelotowy do mocowania B10 |
| Średnica otworu Trzpień | 8 mm |

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA LOAD

5945UAP050L51-8 load 9011

EAN 4031582430011

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Rysunki produktu




Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum


IF nagroda za projekt

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LINEA LOAD

5945UAP050L51-8 load 9011

EAN 4031582430011



Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

© Copyright 2026 TENTE International GmbH