

# LINEA LIGHT

5920UAP100L51-11 7001/7015

EAN 4031582350616



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nume produs                       | Linea light                    |
| Tip                               | Rola pivotantă                 |
| Standard                          | EN12528 - Role pentru mobilier |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                         |
| Conductiv electric                | Nu                             |
| Inoxidabil                        | Nu                             |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                         |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                         |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                          |
| Înălțime totală                   | 100 mm                         |
| Lățime totală                     | 73 mm                          |
| Greutate totală                   | 0,38 kg                        |

## FURCA

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Materialul de construcție | Poliamidă              |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă    |
| Rulment pivotant          | Tijă , pivotantă       |
| Culoare                   | Gri argintiu (RAL7001) |
| Offset                    | 32 mm                  |
| Raza de pivotare          | 88 mm                  |
| Interferență pivotantă    | 176 mm                 |
| Diametru cupolă           | 41 mm                  |

## ROATĂ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                   |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat       |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Benză de rulare                         | 20 mm                       |
| Roată                                   | Gri ardezie (RAL7015)       |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 100 mm                      |
| Diametrul găurii Axă                    | 0 mm                        |
| Lungime butuc                           | 0 mm                        |
| Lățimea corpului                        | 20 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |

## RACORD

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare           | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 11 mm                           |

Designer  
DeutscherPremiul  
Interzumproduct  
design  
awardPremiul  
pentru  
Design IF

# LINEA LIGHT



5920UAP100L51-11 7001/7015

EAN 4031582350616

Numărul de comandă 00079829  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Designer  
Deutscher



Premiul  
Interzum



product  
design  
award

Premiul  
pentru  
Design IF