

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Compacta
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	15 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	30 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,01 kg
Teljes szélesség	19 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, könnyű
Villa alakja	Egyenes
Szín	Kék passzívált
Kupola átmérője	19 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Tengely	Szegecselt
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	14 mm
Futófelület szélessége	14 mm
Test szélessége	14 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Kerek lemez
Lemezfurat hossza (maximális)	20 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	20 mm
Tengely furat átmérője	2,5 mm

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Rendelési szám 00021119
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

