TERMÉKINFORMÁCIÓK

# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Compacta |
| Ház típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 15 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 30 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 0,01 kg |
| Teljes szélesség | 19 mm |

## VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Acéllemez, könnyű |
| Villa alakja | Egyenes |
| Szín | Kék passzivált |
| Kupola átmérője | 19 mm |

## KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Siklócsapágy távtartóval |
| Tengely | Szegecselt |
| Kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 14 mm |
| Futófelület szélessége | 14 mm |
| Test szélessége | 14 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |

## SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Kerek lemez |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 20 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 20 mm |
| Tengely furat átmérője | 2,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Rendelési szám 00021119

**Termékrajzok**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH