



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Име на продукта                       | Linea                                          |
| Тип                                   | Завъртане на Колело с<br>Заклучване по пососка |
| Стандартен                            | EN12530 – Изделителни колела                   |
| Товароносимост при 3 км/ч             | 130 kg                                         |
| Електропроводим                       | Не                                             |
| Неръждаемост                          | Да                                             |
| Статичен Товароносимост               | 260 kg                                         |
| Температурен диапазон<br>(минимален)  | -10 °C                                         |
| Температурен диапазон<br>(максимален) | 40 °C                                          |
| Обща височина                         | 148 mm                                         |
| Обща ширина                           | 82 mm                                          |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид              |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят                        | Сиво бяло (RAL9002)   |
| Изместване                  | 40 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 129 mm                |
| Интерференция при завъртане | 258 mm                |
| Диаметър на купол           | 52 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                                |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано                |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер ,<br>Неръждаемост |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба         |
| Диаметър              | 125 mm                                  |
| Ширина на Резба       | 20 mm                                   |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                            |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                               | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                           | 95 mm             |
| Ширина на плаката                            | 70 mm             |
| Дължина на отвора на плаката<br>(максимална) | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката<br>(максимална)  | 50 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката                | 11 mm             |

# LINEA

5941UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---



Deutscher  
Дизайн  
Club



Награда  
Interzum



IF  
награда  
за  
Дизайн