

PURETECH

PVR125x37-Ø15

EAN 4031582321289



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvesība pie 4 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,49 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	37 mm
Ass atveres diametrs	15 mm
Rumbas garums	58 mm
Protektora cietība (A)	85 Krasts A

PURETECH

PVR125x37-Ø15

EAN 4031582321289

Pasūtījuma numurs 00030754
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

