

LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea clinic
Тип	Завъртане на Колело с централно, пълно или Заклучване по пососка
Стандартен	подобен EN12531 - Болнични лебедни колела
Товароносимост при 3 км/ч	150 kg
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	300 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	150 mm
Обща ширина	71 mm
Общо тегло	0.99 kg
Сертифициране	Тествано и наблюдавано от TÜV Süd

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	102.5 mm
Интерференция при завъртане	205 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	15 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт	32 mm
Дължина на Болт	50 mm
Намек	Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

Deutscher
Дизайн
ClubНаграда
InterzumIF
награда
за
Дизайн

LINEA CLINIC


5944UAC125R36-32S300H150 4xM6

EAN 4031582360035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта



Deutscher
Дизайн
Club



Награда
Interzum



product
design
award

IF
награда
за
Дизайн