

LUMINA

A520Y0I050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582340563

Numéro de commande 00071196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Lumina
Type de boîtier	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	✓
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	61 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0,1 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène, conducteur d'électricité
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur du bandage	Noir graphite (RAL9011)
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	8 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	8 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée avec dôme
Pivot	Tige pivotante
Couleur	Noir graphite (RAL9011)
Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	52 mm
Diamètre d'encombrement	104 mm
Diamètre du dôme	38 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige	11 mm
Longueur de la tige	20 mm

LUMINA

A520YOI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582340563

Numéro de commande 00071196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

