



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч	700 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C

КОЛЕСО

Материал корпуса	Неопределенный
Материал протектора	Полипропилен, мягкий
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	80 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Диаметр Шариковый подшипник	47 mm
Ширина Шариковый подшипник	14 mm

