ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

NOVATECH

RK.ETP075x80-Ø47x14

EAN 4031582369519



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч	700 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C

КОЛЕСО

Материал корпуса	Неопределенный
Материал протектора	Полипропилен, мягкий
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	80 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Диаметр Шариковый подшипник	47 mm
Ширина Шариковый подшипник	14 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP075x80-Ø47x14

EAN 4031582369519

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия





