

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160

Numéro de commande 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur Roue	Gris bleu (RAL7031)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	38 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm
Largeur du corps	38 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Statique Capacité de charge	600 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,316 kg

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160

Numéro de commande 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

