

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

订单号 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Compacta
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	10 kg
静态载重	20 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	36 mm
总宽度	24 mm
总重量	0.03 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	25 mm
胎面宽度	12 mm
轮体宽度	12 mm
胎面硬度 (D)	65 肖氏 D

支架

材料	钢板, 轻型
支架形状	宽
旋转轴承	单滚珠座圈
颜色	蓝色钝化
偏移量	9 mm
旋转半径	21.5 mm
转向干涉	43 mm
圆顶直径	24.5 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	35 mm
上板宽	30 mm
上板孔长度 (最大)	23 mm
上板孔宽度 (最大)	28 mm
上板孔直径	4.2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658
订单号 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

