

## LEVINA

5371PJO125P30-13 XL

EAN 4031582382143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Levina                          |
| Typ                         | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení      |
| Nosnost 3 km/h              | 100 kg                          |
| Elektrické vodivé           | Ne                              |
| Nerezové                    | Ne                              |
| Statická Nosnost            | 200 kg                          |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                           |
| Celková výška               | 161 mm                          |
| Celková hmotnost            | 0,52 kg                         |

## UCHYCENÍ

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid          |
| Tvar Vidlice     | Úzké              |
| Otočné ložisko   | Dva míčové závody |
| Vyosení          | 38,5 mm           |
| Poloměr otáčení  | 130 mm            |
| Průměr otáčení   | 260 mm            |

## KOLO

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Materiál středu    | Polyprpylen         |
| Materiál běhounu   | Termoplastická pryž |
| Ložisko            | Ložisko             |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra         |
| Průměr             | 125 mm              |
| Šířka Běhoun       | 32 mm               |
| Tvrdost Běhoun (A) | 85 Obuv A           |

## MONTÁŽ

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Typ uchycení           | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 13 mm         |



Ocenění  
za  
univerzální  
Design



Návrhář  
klub  
Deutscher

## Product Drawings

