

## LUMINA

A520Y0I050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582340563

Objednávací číslo 00071196



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ krytu	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	40 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	61 mm
Celková šířka	55 mm
Celková hmotnost	0,1 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## KOLO

Materiál těla	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Běhoun	Grafitově černá (RAL9011)
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Průměr otvoru Šroub	0 mm
Délka poklice	0 mm
Šířka těla	8 mm
Tvrdość Běhoun (D)	65 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Polyprpylen
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva	Grafitově černá (RAL9011)
Offset	20 mm
Radius otočení	52 mm
Otočné rušení	104 mm
Průměr otočné kamery	38 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm
Délka Přírubový čep	20 mm

# LUMINA

A520YOI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582340563  
Objednací číslo 00071196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

